

Yusense Ref 常见 QA

Q: Yusense Ref 支持什么相机的数据?

A: 当前支持 MS600、AQ600、MS400、HR600 这四个相机类型，后续版本扩充其余相机类型。

Q: Yusense Ref 使用需要联网吗?

A: 不需要联网，支持在断网状态下使用。

Q: jpg 格式数据可以处理吗?

A: 不支持 jpg 格式的数据处理，这对 tif 数据处理得到辐亮度与反射率两种成果类型。

Q: 通用配准和独立配准的区别是什么?

A: 区别在于：配准参数来源、参数复用性及处理耗时不同。

- 通用配准：基于多组影像统一提取特征点，生成一套公共配准参数，配准参数可复用于其他影像，整体效率更高。
- 独立配准：每组影像各自提取特征点，每组生成专属配准参数，配准参数仅作用于当前本组影像，不可复用，每组影像都要完整跑一遍特征提取- 参数求解流程，耗时相对久。

Q: 可以选多组灰板吗?

A: 支持多组灰板的选择以及灰板范围的手动框选和自动识别。

Q: 多个文件夹的影像可以一起处理吗?

A: 目前不支持一起处理多个文件夹影像，建议单个文件夹依次处理。